

# CABINES AUDIOMÉTRIQUES INSONORISÉES



## Cabine audiométrique insonorisée Puma PRO28F

MAT335P

*Puma PRO28F soundproof cabin*

- > Dim. extérieures : L 97 x P 97 x H 198 cm
- > Dim. intérieures : L 81 x P 81 x H 173,5 cm
- > Poids : 233 Kgs
- > Atténuation globale 36,2db à 1000 Hz
- > Fibre insonorisante et tissu acoustique
- > Fenêtre : 56 x 56 cm double vitrage 6 mm
- > Tablette pliante pour l'audiomètre 79 x 50 cm
- > Finition extérieure en stratifié blanc ignifuge
- > Système de ventilation ultra silencieuse
- > Éclairage basse tension LED à détection
- > Roulettes sur demande
- > Porte magnétique réversible




## Cabine insonorisée sur mesure

*Pouret Medical vous propose toute une gamme de cabines de très haute qualité.  
Nous pouvons étudier toute dimension ou modèle spécifique.*



## SINUSCAN



## Sinuscan™ 301 MediQ

MAT062

*Sinuscan™ 301*

- > Permet de visualiser l'obstruction des sinus
- > Examen rapide, très fiable, sans douleur pour le patient (enfants dès l'âge de trois ans, femmes enceintes...)
- > Utilisation main gauche et droite
- > Livré avec une malette (37479), un câble USB (34675), un chargeur (34674) un CD (37540) et une bouteille de gel (72189)
- > Taille: 210 x 69 x 36 mm - Poids: 292 g avec batterie
- > Batterie: 6 V, 730 mAh, NiMH - Affichage: LED 30 x 57 mm
- > Capteur: Ultrasound crystal 3 MHz, Ø 8 mm
- > Impression: par câble USB
- > Ref. 104000

*Accessoire pour ancien Sinuscan 201 :*

- > Chargeur de batterie pour Sinuscan 201

MAT065



## Cabine audiométrique insonorisée Puma PRO35F

MAT335LP

*Puma PRO35F soundproof cabin*

- > Dim. extérieures : L 107 x P 107 x H 244 cm
- > Dim. intérieures : L 92 x P 92 x H 200 cm
- > Poids : 290 Kgs
- > Atténuation globale 38,2db à 1000 Hz
- > Fibre insonorisante et tissu acoustique
- > Fenêtre : 60 x 80 cm double vitrage 6 mm
- > Tablette pliante pour l'audiomètre 79 x 50 cm
- > Finition extérieure en stratifié blanc ignifuge
- > Système de ventilation ultra silencieuse
- > Éclairage basse tension LED à détection
- > Ouverture de porte à préciser

31NEW

